




LYS

Varenummer: 300550

DESK LIGHT HORIZON BLACK

Happiness at work



DESIGNED FOR  DANISH STANDARDS

Desk Light Horizon Black

God belysning er vigtig for vores trivsel og produktivitet, og når det kommer til vores arbejdsplads, er belysning over skrivebordet afgørende. En veloplyst arbejdsplads øger vores energi og koncentration, forbedrer vores syn, og mindsker risikoen for hovedpine og øjenbelastning. Manglende eller dårlig belysning kan føre til træthed, sløvhed, og kan påvirke vores mentale sundhed, hvilket igen kan påvirke vores performance på arbejdspladsen.

Med Desk Light Horizon kan du justere lysstyrken og farvetemperaturen efter dine præferencer og arbejdsbehov, og skabe en mere personlig og behagelig arbejdsplads. Korrekt arbejdspladsbelysning vil også hjælpe med at reducere øjenbelastning og hovedpine.

Så hvis du vil optimere din arbejdsplads og forbedre din produktivitet, er Desk Light Horizon en god investering. Det er en simpel måde at skabe en mere behagelig og effektiv arbejdsplads, og at tage vare om dit helbred og velvære på samme tid.



Lampen kan monteres på 2 måder




På bordet



På væggen



Monter ikke foden i disse situationer



Anvendelse

- Skrivebordslampen er kun til indendørs brug.
- Tag straks stikket ud af AC-adapteren, hvis skrivebordslampen bliver beskadiget, for at undgå elektrisk stød.
- Placer ikke skrivebordslampen i nærheden af åben ild, el-kogeplader og brødristerovne.
- Hold lampen væk fra kæledyr for at undgå skade på lampen.

TÆND/SLUK: Let berøring tænder lysene, berør igen for at slukke. Langt tryk i 3 sekunder med indikatoren blinkende, lampen slukker automatisk efter 30 sekunder.

Farvetemperatur: Fire farvetemperaturer at vælge imellem, starter med dagslys, naturlig hvid, kold hvid og varm hvid.


Lysstyrke: Fem niveauer af lysstyrke, den oprindelige tilstand er 60%, derefter ændres med + - 20%.

Automatisk dæmpning: Berør den automatiske dæmpesensor, indikatoren tændes, og den automatiske dæmpningsfunktion starter. Berør igen for at slukke funktionen.

Tidskontakt: Berør forsigtigt tidskontakt-tasten, tidskontakten er på 30 minutter/ 60 minutter, de tilsvarende indikatorlys tændes, og den tredje berøring afbryder tidsfunktionen. Denne funktion anvendes ved lysterapi.

Hukommelsesfunktion: Når du slukker normalt, kan lampen huske lysstyrkeindstillingerne fra dit sidste brug. I tilfælde af strømsvigt vender den tilbage til den oprindelige tilstand.

Fleksibel Gooseneck



Custom FIT

Individuel tilpasning af arbejdspladsen

Dine medarbejdere er forskellige og arbejder forskelligt. Med et Custom FIT gennemgår vi hver medarbejders arbejdsplads med det formål at sikre optimale arbejdsbetingelser for den enkelte.

Et Custom FIT omfatter en ergonomisk gennemgang af medarbejderens kropssposition i arbejdssituationen med særlig fokus på ryg og nakke, hvor mange oplever problemer. Samtidig foretager vi målinger og observationer i forhold til luft, lys og lyd.

Ved gennemgangen løser vi først og fremmest de udfordringer, der kan klares med en bedre indretning af de eksisterende arbejdsredskaber. Det kan være justering af stol, bordhøjde el-

ler omrokering på skrivebordet. Derudover vejleder vi medarbejderen i, hvad han/hun selv kan være opmærksom på i forhold til at have en god arbejdsstilling.

Efter gennemgangen af alle medarbejders arbejdssituation udarbejder vi en samlet anbefaling til ledelsen med tiltag, der vil optimere arbejdsbetingelserne for hver enkelt.

BONUS:

Ved alle Custom FIT gennemgange leverer vi en pakke med redskaber til lette øvelser i løbet af arbejdsdagen.



ERGONOMI



BEVÆGELSE



LYD



LUFT



Læs og se mere på xsystems.dk eller kontakt os allerede nu på tlf. 86 85 43 43 eller salg@xsystems.dk

Ergonomisk gennemgang

En gennemgang tager ca. 15-20 min. pr. medarbejder. Kan noget rettes på stedet, gør vi det sammen med medarbejderen.